



Kezelési útmutató

Fontos

- A kulcsot és a számkódot a trezoron kívül egy biztonságos helyen tartsa .
- Ne használjon személyes adatokat mint a születésnap , telefon-szám , stb...
- Az új kódot mindig még nyitott ajtónál többször próbálja ki.
- Biztonsági okokból javasoljuk , hogy 6-számjegyű kódot használjon (1 millió kódvariáció).
- Amennyiben a bent elhelyezett elemek lemerülnek , akkor csak a kulccsal lehet nyitni .

Trezor nyitása kulccsal

- Óvatosan távolítsa el a trezorajtó blendéjének takarólapkáját.
- Helyezze be a kulcsot a lyukba és fordítsa el akadásig az óramutató járásával ellentétes irányba .
- Forgassa el a tasztatúrától balra található forgatógombot akadásig az óramutató járásával megegyező irányba és nyissa ki az ajtót .

Figyelem : **A vésznyitózárat csak hiba esetén használja.**

Elemek behelyezése és személyes kód programozása

- Távolítsa el a a trezorajtó belső oldalán található elemfedelet és helyezze be a 4 db LR 6 (Alkaline) elemet.
- Az elektronika máris kész a személyes kód felprog-ramozására .
- Nyomja meg a trezorajtó belsején található piros gombot . Egy kontrollidoda a frontoldalon felvillan .
- Adja meg a 3-,6-jegyű személyes kódját .
- Nyugtázza a bevitt adatokat a tasztatúra jobb also gombjával .

Trezor nyitása kóddal

- Adja meg a 3-6 jegyű személyes kódját .
- Nyugtázza a tasztatúra jobb alsó gombjával .
- A hangjelzés után 6 másodpercen belül tudja a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba elforgatni és az ajtót kinyitni .

Trezor zárása

- Csukja be az ajtót és a forgatógombot akadásig az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el .

Elemkijelző

- Ha a piros kontrollidoda felvillan , kérem cserélje ki a 4 db Typ LR 6 elemet .
- A személyes kódját ezután újra fel kell programoznia !

Zárlati idő hibás kód megadása miatt

- A harmadik hibás kód megadása után a trezor letilt egy rövid időre - max. 2 perc.
- Ezután a helyes kóddal ki lehet nyitni a trezort.

Rögzítés

- A trezort padlóhoz vagy falhoz kell rögzíteni , lopás elleni bizto-sításként .

Technikai adatok

- Energiaellátás : 4 db elem Typ LR 6 /AA/1,5 V (Alkaline).
- Működési körülmények: 20% ~ 90% relatív páratartalom - nem kondenzálódó .